



BODY SCULPTURE

Nuova tecnologia di trasformazione a doppio effetto di dissoluzione dei grassi + costruzione muscolare



L'interfaccia è semplice ed intuitiva

il funzionamento del touch screen è comodo e intelligente.

Display a luce nera per la protezione degli occhi

Piattaforma all inclusive

Costruzione muscolare
Sagomatura della linea
Alleggerimento
Riduzione della cellulite
Prevenzione dell'obesità



**LA PERDITA DI PESO ELETTROMAGNETICA
UTILIZZA LA TECNOLOGIA DELLE ONDE
ELETTROMAGNETICHE FOCALIZZATE AD
ALTA ENERGIA NON TRAUMATICA.**

**L'ENERGIA PRODOTTA DAI CAMPI
ELETTROMAGNETICI PUÒ ESPANDERE E
COMPRIMERE CONTINUAMENTE I MUSCOLI,
STIMOLARE I NEURONI MOTORI DEI MUSCOLI
E APPROFONDIRE LA STRUTTURA INTERNA
DEI MUSCOLI.**

**DURANTE IL PROCESSO DI SUPER
CONTRAZIONE ESTREMA, ALCUNE FIBRE
MUSCOLARI SI ROMPONO, CIOÈ LA CRESCITA
DELLE MIOFIBRILLE (INGROSSAMENTO
MUSCOLARE) E LA PRODUZIONE DI NUOVE
CATENE DI COLLAGENE E FIBRE MUSCOLARI
(IPERPLASIA MUSCOLARE), RAFFORZANO I
MUSCOLI PER PERFEZIONARE LA LINEA E IL
SUPER MUSCOLO LA CONTRAZIONE
CONSUMA UNA GRANDE QUANTITÀ DI
ENERGIA INNESCA UNA GRANDE QUANTITÀ
DI DECOMPOSIZIONE DEI GRASSI, CHE VIENE
ESCRETA DAL CORPO DAL NORMALE
METABOLISMO ENTRO POCHE SETTIMANE.**

**IN MODO DA RAGGIUNGERE FACILMENTE LO
SCOPO DI AUMENTARE LA MASSA
MUSCOLARE E RIDURRE IL GRASSO,
AUTO-COLTIVAZIONE E MODELLAMENTO.**

Caratteristiche

SCULPTOR PRO HA 4 MANIGLIE CHE POSSONO FUNZIONARE CONTEMPORANEAMENTE.

**LE MANIGLIE HANNO 2 TIPI DI DESIGN FACILI DA USARE:
DESIGN NORMALE PER IL TRATTAMENTO DI GRANDI AREE
DELL'ADDOME**

**DESIGN DELLA MANIGLIA CURVA PER GAMBE, BRACCIA,
VITA**

**LA MACCHINA EMS È DOTATA DI SUPPORTI PER PRESA
MANIGLIA, È POSSIBILE SOSTITUIRE LA MANIGLIA MOLTO
FACILMENTE. È MOLTO CONVENIENTE PER LA FUTURA
MANUTENZIONE.**

**TRE DIVERSE MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE AUTOMATICA A
FREQUENZA: LENTA (15 HZ MAX) VELOCE (50 HZ MAX)
LENTA (15 HZ MAX) ESPERIENZA DI TRATTAMENTO MOLTO
CONFORTEVOLE.**

**LA POTENZA SCULPTOR PRO 4 MANIGLIE PUÒ
RAGGIUNGERE UNA GRANDE POTENZA DI 3500 W,**

**DENSITÀ DEL FLUSSO MAGNETICO 7 TESLA, L'ONDA
ELETTROMAGNETICA ENTRA IN SICUREZZA NEL TESSUTO
MUSCOLARE FINO A 7 CM SOTTO LA PELLE IN MODO NON
INVASIVO, INNESCA I SUOI MOTONEURONI E RAGGIUNGE
L'ALTO LIMITE DI FREQUENZA.**

**UN DESIGN MOLTO SICURO E RIGOROSO: È POSSIBILE
VEDERE IL PULSANTE DI EMERGENZA ROSSO SUL CORPO
DELLA MACCHINA E IL SUPPORTO DELLA MANIGLIA DI
EMERGENZA IN CASO DI EMERGENZA IMPREVISTA, IN
MODO DA POTER ARRESTARE IMMEDIATAMENTE LA
MACCHINA O IL TRATTAMENTO.**

Scheda tecnica

TECNOLOGIA ELETTROMAGNETICA PULSATA AD ALTA ENERGIA
APPLICATORI. 2/4 APPLICATORI OPZIONALI
VANTAGGIO APPLICATORI CURVI BREVETTATI
APPLICAZIONE BRACCIA, VITA, FIANCHI, COSCE, ECC.
PRESENTA BRUCIAGRASSI, TONIFICAZIONE MUSCOLARE,
RASSODAMENTO DELLA PELLE,
SOLLEVAMENTO DEI GLUTEI NON INVASIVO,
MIGLIORAMENTO DEL METABOLISMO DEI GRASSI

POT. MAGNETICA 7.0TESLA \pm 20%
IMPULSO BIFASICO SIMMETRICO A FREQUENZA MAGNETICA
AX 50 HZ / 150 HZ OPZIONALE
MODALITÀ AUTOMATICA PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO E
MODALITÀ MANUALE

LIVELLO DI POTENZA 10-100%
DURATA DEL TRATTAMENTO 20 MINUTI
LARGHEZZA DELL'IMPULSO 310MS \pm 20%
INTERFACCIA 10.4 'TOUCH SCREEN
POTENZA 3500 W.
DIMENSIONI 89 x 59 x 119 (CM)

Benefici

- 1. SNELLENTI, MODELLANTE E MODELLANTE**
- 2. RIDUZIONE DI GRASSO E CELLULITE**
- 3. RAFFORZAMENTO DELLA PELLE, RIMOZIONE DELLE RUGHE**
- 4. MASSAGGIO CELLULITE SOTTOVUOTO**
- 5. RIMOZIONE E SOLLEVAMENTO DELLA ZONA DEGLI OCCHI E DELLE RUGHE DEL VISO**
- 6. RIMOZIONE E SOLLEVAMENTO DELLA ZONA DELLE MANI**
- 7. PROMUOVE IL METABOLISMO CELLULARE, MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA**
- 8. AUMENTA L'ELASTICITÀ DELLA PELLE**

